

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: M18SLED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou. **Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s technológiou TRUEVIEW™.**

- **Sklopná hlava reflektora so svietivosťou až 1250 lúmenov.**
- **Dosah 650 m.**
- **4 stupne svietenia pre maximálnu flexibilitu.**

S režimom bodového a záplavového lúča.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pre:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Označenie výrobcu	M18SLED-0
Napätie akumulátora	18 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Svetelný tok Úroveň 2	1200 lm

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	1000 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	1250 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C