

**Vrtacie kladivo, Typ: GBH226F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Robustné vrtacie kladivá s **upínačom nástrojov SDS-plus** a vysokým vrtným postupom.

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Plynulá regulácia otáčok pre čistejšie navrtanie.**
- **Všestranné možnosti použitia na základe funkcie dláta (zastavenia pri otáčaní).**
- **Pravý/lavý chod na uvoľnenie v prípade vzpriečenia vrtákov.**
- **Výmenné skľučovadlo na rýchlu výmenu medzi vrtaním s príklepom do betónu a vrtaním bez príklepu do dreva a kovu.**
- **Vypnutie príklepu na vrtanie do dreva a ocele.**
- **O 27 % menej vibrácií ako predchádzajúci model vďaka aktívnemu tlmeniu vibrácií.**

Výhoda:

Nárazová energia 2,7 J.

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte, strojná tkanina. Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla 13 mm, výmenného skľučovadla SDS-plus, hĺbkového dorazu 210 mm, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

Technický opis

Hmotnosť	2,9 kg
----------	--------

Nárazová energia	2,7 J
maximálne vibrácie podľa EN	16,5 m/s ²
Označenie výrobcu	GBH 2-26 F
maximálna nárazová hodnota	4000 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	26 mm
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Príkonnosť	830 W
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Stopka	SDS Plus
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vŕtacie kladivo

Príslušenstvo

TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 8	787045 8
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 8	787040 8
TK viacúčelový vrtákdlhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 10	787060 10
TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 6	787045 6
Súprava TK viacúčelových bitových vrtákov, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4-10	787057 4-10
TK viacúčelový vrtákdlhé Ø vrtáka 10	787045 10
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 10	787047 10
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 4	787047 4
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 6	787047 6

TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 8	787060 8
TK viacúčelový vrtákdĺhé Ø vrtáka 12	787045 12
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 5	787047 5
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 6	787040 6
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 4	787040 4
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 5	787040 5
Súprava TK viacúčelových vrtákov Ø vrtáka 4-10	787050 4-10
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 12	787040 12
TK viacúčelový vrtákdĺhý s upínaním SDS-plus Ø vrtáka 12	787060 12
TK viacúčelový vrták Ø vrtáka 10	787040 10
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) Ø vrtáka 8	787047 8
Súprava TK viacúčelových vrtákovdĺhé Ø vrtáka 6-12	787055 6-12