

**ručná akumulátorová kotúčová píla, Typ: GKS1226****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Praktická 12 V / 3,0 Ah **ručná kotúčová píla s akumulátorom.**

- **Najkompaktnejšia konštrukcia vo svojej triede pre dokonalú manipuláciu.**
- **Vynikajúca viditeľnosť línie rezu vďaka jasnému LED.**
- **Vynikajúca ergonómia: malý obvod rukoväte a nízka hmotnosť (len 1,4 kg) pre maximálne pohodlie pri práci.**
- **Robustná hliníková pätká pre presné rezanie.**
- **Adaptér na odsávanie prachu kompatibilný s odsávacím systémom Bosch.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, pílového listu na drevo, paralelného dorazu/adaptéru vodiacej lišty, odsávacieho adaptéra, inbusového kľúča a L-BOXXu 238.

Upozornenie:

Pílové kotúče nájdete pod 583920.

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073866.

Technický opis

Hmotnosť	1,4 kg
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Kapacita akumulátora	3 Ah

Prevedenie	rucná kotúčová píla
Označenie výrobcu	GKS12V-26
Ø pílového kotúča	85 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Ø otvora pílového listu	15 mm
maximálne otáčky	1400 min ⁻¹
Napätie akumulátora	12 V
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálna hĺbka separácie	26,5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby Ø kotúča D 85	583950 85
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL1240	073866 GAL1240