



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hliníkový viacúčelový rebrík, 4dielny, s traverzou, Počet priečok: 14**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966105 14
GTIN	4031405313149
Trieda položky	98G

Popis**Prevedenie:**

Prikladací rebrík, dvojité rebrík a pracovná plošina v jednom. Na použitie ako pracovná plošina je potrebné použiť obloženie a zábradlia (tieto je potrebné si vyžiadať samostatne). 6 automaticky uzatváracích oceľových závesov zabezpečí bezpečnosť pri používaní. Vzdialenosť priečok 280 mm. Bezpečné státie a vysoká bezpečnosť pri práci vďaka 2 traverzám nivello® a obojstranne protišmykovým pätkám rebríka nivello®. Traverzy sa voľne prikladajú a dvakrát sa priskrutkujú na spodný koniec nosníka.

Norma:**DIN EN 131.****Upozornenie:**

K týmto rebríkom dostanete traverzy prispôbené štandardu.

Technický opis

Hĺbka zložený	0,25 m
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	4,2 m
Šírka zložený	1,23 m

Počet schodíkov	2×3 + 2×4
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca.	5,3 m
Šírka priečnej traverzy	0,93 m
Hmotnosť	15 kg
Dĺžka zložený	0,35 m
Dĺžka rebríka ako dvojitý rebrík	2,02 m
Výška ako pracovná plošina	0,99 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík