



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Hliníkový viacúčelový rebrík, 4dielny, s traverzou, Počet priečok: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966105 10
GTIN	4031405313101
Trieda položky	98G

**Popis****Prevedenie:**

Prikladací rebrík, dvojitý rebrík a pracovná plošina v jednom. Na použitie ako pracovná plošina je potrebné použiť obloženie a zábradlia (tieto je potrebné si vyžiadať samostatne). 6 automaticky uzatváracích ocelových závesov zabezpečí bezpečnosť pri používaní. Vzďialenosť priečok 280 mm. Bezpečné státie a vysoká bezpečnosť pri práci vďaka 2 traverzám nivello® a obojstranne protišmykovým pätkám rebríka nivello®. Traverzy sa voľne prikladajú a dvakrát sa priskrutkujú na spodný koniec nosníka.

**Norma:****DIN EN 131.****Upozornenie:**

K týmto rebríkom dostanete traverzy prispôsobené štandardu.

**Technický opis**

Dĺžka rebríka vo vysunutom stave	2,85 m
Dĺžka zložený	0,35 m
Šírka zložený	0,99 m

Hmotnosť	12,5 kg
Hĺbka zložený	0,25 m
Dvojité rebrík Pracovná výška cca.	4 m
Počet schodíkov	2×2 + 2×3
Šírka priečnej traverzy	0,93 m
Výška ako pracovná plošina	0,63 m
Dĺžka rebríka ako dvojité rebrík	1,49 m
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Viacúčelový rebrík