

**akumulátorová okružná píla, Typ: M18FMCS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

Integrovaný držiak na inbusový kľúč.

Praktická a výkonná 18 V / 5,0 Ah akumulátorová kotúčová píla na kov na rezanie rúr, profilov, závitových tyčí a káblových kanálov.

- **Bezkefový POWERSTATE™ motor pre rýchlejšie rýchlosti rezania.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.**
- **Kovové háčiky na jednoduché a bezpečné zavesenie prístroja.**
- **Studený rez bez výronkov a iskier.**
- **Nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov pre rezy od 1 do 57 mm.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, inbusového kľúča, 34-zubového TK pílového listu a prepravného kufríka (HD box).

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839. Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod číslom 078212 veľ. 150X20T34.

Technický opis

Ø pílového kotúča	150 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Napätie akumulátora	18 V
maximálna hĺbka rezu 90°	57 mm
maximálne otáčky	3900 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnosť	2,8 kg
Kapacita akumulátora	5 Ah
Ø otvora pílového listu	20 mm
Označenie výrobcu	M18FMCS-502X
Prevedenie	rúčna kotúčová píla
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C