



Priama brúska Akumulátor, Typ: M18FDG



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077280 M18FDG
GTIN	4002395287017
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Výkonná 18 V/5,0 Ah akumulátorová priama brúska s bezkefovým motorom POWERSTATE™.

- Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.
- Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov.
- Univerzálny držiak pre všetko štandardné 6 a 8 mm príslušenstvo.
- Veľmi tenký dizajn pre vyššie pohodlie používateľa.
- Vymeniteľné kryty proti prachu chránia motor a zvyšujú jeho životnosť.
- Krk vretena s gumovou podložkou pre vyššie pohodlie používateľa.
- Ochrana proti opätovnému spusteniu.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, upínacej klieštiny 6 mm, upínacej klieštiny 8 mm, vidlicového kľúča SW 15/SW 17, 2x ochranná mriežka proti prachu, HD-Box.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073811ff.

Vhodné frézovacie kolíky nájdete pod Č. 540200ff.

Vhodné brúsne kolíky nájdete pod Č. 550600ff.

Vhodné leštiace kolíky nájdete pod Č. 551850ff.

Technický opis

elektronická predvoľba otáčok	nie
Kapacita akumulátora	5 Ah
Napätie akumulátora	18 V

maximálne vibrácie podľa EN	3,4 m/s ²
Označenie výrobcu	M18FDG-502X
maximálny Ø upínacích klieštín	6 - 8 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Rozsah otáčok	27000 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC