



Prepínateľná račňa s jemnými zubami, 1/2 palca s otočnou rukoväťou a vyhadzovačom



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	640495
GTIN	3148519063554
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. Pracovný uhol 6° pri bežnom použití, pri použití otočnej rukoväti 0°. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Celková dĺžka	300 mm
Počet zubov	60
Druh produktu	Račňa