



Uhlová brúska GWS, Typ: 19-125CIE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Motor 1900 W s elektronickou reguláciou otáčok.

Veľmi výkonná 1900 W uhlová brúska pre maximálnu produktivitu a najlepšiu ochranu používateľa

- **Dlhá životnosť vďaka motorom s priamym chladením motora, Constant-Electronic, ochranou pred prepätím a dlhou životnosťou uhlíkovej kefy.**
- **Dobrá manipulácia vďaka úzkemu puzdru s povrchom Softgrip pre bezpečné uchytenie.**
- **Prídavná rukoväť Vibration Control so 40 % znížením vibrácií pre práce bez námahy (EN 60745).**
- **Ochrana používateľa ako jednotka na trhu vďaka KickBack Stop, ochrane proti opätovnému spusteniu, ochrannému krytu so zabezpečením proti pretočeniu a znížením vibrácií.**

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.

Technický opis

Dĺžka	311 mm
maximálna hĺbka separácie	34 mm
Príkonnosť	1900 W
maximálny Ø kotúčov	125 mm

Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Hmotnosť	2,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Označenie výrobcu	GWS 19-125 CIE
Zvláštnosť	elektronická regulácia otáčok
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Výška	103 mm
Rozsah otáčok	2800 - 11500 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Uhlová brúska