

3M**Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron™ II, kotúč zo sklenej tkaniny ploché, Ø 115 mm, Zrinitosť: 60**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565495 60
GTIN	4054596196926
Trieda položky	53F

Popis

Prevedenie:

Pokryté **presne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ II** pre **maximálne odstraňovanie materiálu a životnosť**.

Ideálne na opracovanie hrán.

Použitie:

Ideálne na **rýchle** brúsenie ťažko obrábateľných ocelí **za studena** pomocou výkonných uhlových brúsok.

Technický opis

Popis tvaru	ploché
Zrinitosť	60
Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	Keramické zrnó (CER)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		