

**3M****Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron™ II, kotúč zo sklenej tkaniny ploché, Ø 125 mm, Zrinitosť: 60**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565496 60
GTIN	4054596197084
Trieda položky	53F

## Popis

### Prevedenie:

Pokryté **presne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ II** pre **maximálne odstraňovanie materiálu a životnosť**.

Ideálne na opracovanie hrán.

### Použitie:

Ideálne na **rýchle** brúsenie ťažko obrábateľných ocelí **za studena** pomocou výkonných uhlových brúsok.

## Technický opis

Zrinitosť	60
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	ploché
Brusivo	Keramické zrnó (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		