

Garant**Hydraulický merací statív (s magnetickým nastavcom), Vykladanie: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	440600 300
GTIN	4045197889805
Trieda položky	41D

Popis

Prevedenie:

Stojan vrátane magnetického podstavca s **ergonomickým otočným spínačom**. Vysokovýkonný feritový magnet s brúsenými kontaktnými plochami na zadnej strane a brúseným hranolom na spodnej strane pre montáž na hriadele a valcové telesá. **Plastové zapuzdrenie** magnetického podstavca so zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izoláciou.

Hydraulický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnym otočným gombíkom. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitémi tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Veľké pogumované ručné koleso** (Ø 54 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky. Kľbové ramená na ramenách odchýlkomerov sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou Ø 6 a 8 mm alebo prizmou.

Rozsah balenia:

Kľbové rameno C. 440610 300 a magnetický podstavec C. 440620 1.

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. Pri upnutí možno dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Prilnavosť	1000 N
Pripojovací závit	M8
Výška magnetického podstavca	58 mm
Šírka magnetického podstavca	56 mm
Vykladanie	300 mm
Dĺžka magnetického podstavca	75 mm
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Magnetický podstavec Typ 1	440620 1
Náhradné ručné koliesko Typ A	440626 A
Hydraulické kĺbové rameno (bez magnetického podstavca) Vykladanie 300	440610 300
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Držiak číselníka	440860
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1