

**Garant****Hydraulické kĺbové rameno (bez magnetického podstavca), Vykladanie: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	440610 400
GTIN	4045197889591
Trieda položky	41D

**Popis****Prevedenie:**

**Hydraulický merací stojan s centrálnym upínaním** – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnym otočným gombíkom. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitémi tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Veľké pogumované ručné koleso** (Ø 54 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky. Kĺbové ramená na ramenách odchýlkomerov sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou Ø 6 a 8 mm alebo prizmou.

**Popis:****Hydraulické centrálné upínanie**

s ergonomickým ručným kolieskom

**Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomera****Guľový kĺb****Magnetický podstavec**

v plastovom zapuzdrení

**Upozornenie:**

Hydraulické meracie stojany odolávajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. Pri upnutí možno dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

**Technický opis**

Vykladanie	400 mm
Pripojovací závit	M8
Prilnavosť	1000 N
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Náhradné ručné koliesko Typ A	440626 A
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Držiak číselníka	440860
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1