

Garant**Hydraulické kĺbové rameno (bez magnetického podstavca), Vykladanie: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	440610 300
GTIN	4045197889584
Trieda položky	41D

Popis**Prevedenie:**

Hydraulický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnym otočným gombíkom. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitémi tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Veľké pogumované ručné koleso** (Ø 54 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky. Kĺbové ramená na ramenách odchýlkomerov sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou Ø 6 a 8 mm alebo prizmou.

Popis:**Hydraulické centrálné upínanie**

s ergonomickým ručným kolieskom

Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomera**Gulový kĺb****Magnetický podstavec**

v plastovom zapuzdrení

Upozornenie:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôbil teplote. Pri upnutí možno dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Technický opis

Prilnavosť	1000 N
Vykladanie	300 mm
Pripojovací závit	M8
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Náhradné ručné koliesko Typ A	440626 A
Náhradný piest Typ 4	440830 4
Hviezdicová rukoväť Typ 4	440850 4
Upínacia skrutka M3 pre držiak číselníka	440858
Stavacia skrutka M4×0,35 pre držiaky úchylkomerov	440859
Držiak číselníka	440860
Súprava tesniacich krúžkov Typ 1	440855 1