

**Garant****Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia:  
600mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	444000 600
GTIN	4045197889836
Trieda položky	41F

## Popis

### Prevedenie:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Veľmi dobre čitateľný, vysoko kontrastný 11 mm LCD displej. Vrátane výstupu dát. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky.

### Prevedenie reklamného textu:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky. Veľmi dobre čitateľný, vysoko kontrastný 11 mm LCD displej. Vrátane výstupu dát.

### Funkcia:

- **Nastavenie nulovej polohy v ľubovoľnej polohe**
- **Prednastavené**
- **prepínanie mm/palec**

- **Dátový výstup RS232 Proximity**
- **Funkcia podržania**

**Rozsah balenia:**

Vrátane rysovacích ihiel č.444010 veľ. 75.

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498948.

**Technický opis**

Odčítanie	0,0005 palec
Meracie stĺpy - prierez	30×12 mm
Odčítanie	0,01 mm
Plocha podstavca Šírka	110 mm
Výška označenia	600 mm
Plocha podstavca Dĺžka	165 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier	11 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

**Služby**

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
--	-------------

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Dĺžka 150	444010 150
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Dĺžka 75	444010 75