

**Garant****Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia:  
300mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	444000 300
GTIN	4045197889829
Trieda položky	41F

## Popis

### Prevedenie:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Veľmi dobre čitateľný, vysoko kontrastný 11 mm LCD displej. Vrátane výstupu dát. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky.

### Prevedenie reklamného textu:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky. Veľmi dobre čitateľný, vysoko kontrastný 11 mm LCD displej. Vrátane výstupu dát.

### Funkcia:

- **Nastavenie nulovej polohy v ľubovoľnej polohe**
- **Prednastavené**
- **prepínanie mm/palec**

- **Dátový výstup RS232 Proximity**
- **Funkcia podržania**

**Rozsah balenia:**

Vrátane rysovacích ihiel č.444010 veľ. 75.

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498948.

## Technický opis

Meracie stĺpy - prierez	30×12 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Plocha podstavca Šírka	110 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Výška označenia	300 mm
Plocha podstavca Dĺžka	165 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier	11 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

## Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300

024630 300

---

**Príslušenstvo**

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Dĺžka 75	444010 75
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Dĺžka 150	444010 150