

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-840, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094264 11
GTIN	10076490475588
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-840. Veľmi dobrá rovnováha medzi robustnou odolnosťou voči oderu, zvýšeným pohodlím a väčšou voľnosťou pohybu, preto je ideálna na prácu s neustálou zmenou.

Neobsahuje silikón a zabraňuje tak kontaminácii kovových častí silikónovými časticami. Vhodné najmä na montáž malých a stredne veľkých komponentov, všeobecné práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	11
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12

Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútorňá plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	200 mm
Farba	čierna / sivá
Hmotnosť	11,6 g
Technológia štrikovania	15G
Norma	EN 407
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice