

Garant**Presný výškový nádrh s lupou, Výška označenia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443450 300
GTIN	4045197889904
Trieda položky	41F

Popis**Prevedenie:**

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Čítanie bez paralaxy s jemným škálovaním s vysokým kontrastom. **Dodatočná lupa pre optimálnu čitateľnosť.** Všetky časti na čítanie sú matne pochrómované bez odleskov. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení.

Prevedenie reklamného textu:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Santoprene®. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná, možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky.

Dodatočná lupa pre optimálnu čitateľnosť. Všetky časti na čítanie sú matne pochrómované bez odleskov.

Rozsah balenia:

Vrátane rysovacích ihiel č.444010 veľ. 75.

Technický opis

Výška označenia	300 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Plocha podstavca Dĺžka	165 mm
Meracie stĺpy - prierez	30×12 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm
Plocha podstavca Šírka	110 mm
Kalibrácia	E1
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300
Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300

Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Dĺžka 75	444010 75
--	-----------