

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-925, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094248 8
GTIN	10076490458659
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-925. Rukavice s **18-vláknovou pletenou technológiou** a dvojitou vrstvou nitrilu a nitrilovej peny pre veľmi dobrú kombináciu vysokej citlivosti, bezpečnej príľnavosti oleja a dobrej ochrany pokožky. Novo vyvinutá technológia uchopenia znižuje riziko vykláznutia predmetov z ruky v dynamických pracovných podmienkach. Vhodné najmä na triedenie a kontrolu ľahkých dielov, montáž olejových obrobkov, nakladanie a vykladanie výrobných liniek, údržbové práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II

Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	3111A
Podkladový materiál	Spandex Nylon
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	205 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	17,5 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitril
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice