

**Pár rukavíc RewoMech 641, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094377 9 |
| GTIN | 4008198764199 |
| Trieda položky | 04Q |

Popis**Prevedenie:**

RewoMech 641. **Odolná syntetická koža** na ochranu pri mechanickej práci. Rukavice poskytujú používateľovi dobrý úchop aj na mokrých častiach a chránia dlaň pred olejom a vlhkosťou vďaka vlozenej bariére proti vlhkosti z materiálu Tyvek®. Manžeta má zapínanie na suchý zips. Rukavice sú priedušné a predstavujú alternatívu k bežným koženým rukaviciam. Vhodné najmä na spracovanie kovov a plastov, presnú mechaniku, montážne a prepravné práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Označenie výrobcu | RewoMech 641 |
| Veľkosť rukavíc | 9 |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Obsah | 12 |
| Vlastnosť rukavíc | suchý zips |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| EN 388 | 2121X |
| Podkladový materiál | Umelá koža |
| Rozsah použitia | Allround |
| Dĺžka | 240 - 260 mm |
| Farba | sivá / čierna |
| Hmotnosť | 90 g |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | 1 |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |