

**Pár rukavíc RewoMech 641, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094377 7
GTIN	4008198764175
Trieda položky	04Q

**Popis****Prevedenie:**

RewoMech 641. **Odolná syntetická koža** na ochranu pri mechanickej práci. Rukavice poskytujú používateľovi dobrý úchop aj na mokrých častiach a chránia dlaň pred olejom a vlhkosťou vďaka vlozenej bariére proti vlhkosti z materiálu Tyvek®. Manžeta má zapínanie na suchý zips. Rukavice sú priedušné a predstavujú alternatívu k bežným koženým rukaviciam. Vhodné najmä na spracovanie kovov a plastov, presnú mechaniku, montážne a prepravné práce.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	RewoMech 641
Veľkosť rukavíc	7
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II

Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	suchý zips
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
EN 388	2121X
Podkladový materiál	Umelá koža
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	240 - 260 mm
Farba	sivá / čierna
Hmotnosť	90 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice