

## Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC180, Typ: 25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 574495 25     |
| GTIN             | 4013349528414 |
| Trieda položky   | 57L           |

### Popis

#### Prevedenie:

Samostrediaci vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

#### Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min<sup>-1</sup>, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

#### Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnym olejom č. 084205.

### Technický opis

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ø kefy D <sub>1</sub>         | 28 mm                       |
| vhodné pre Ø otvora           | 23 - 25,4 mm                |
| Pracovná dĺžka L <sub>3</sub> | 70 mm                       |
| Ø stopky D <sub>5</sub>       | 5,1 mm                      |
| Upchávkový materiál           | Karbid kremíka              |
| Skratka pre brúsivo           | SiC                         |
| Zrnitosť                      | 180                         |
| odporúčané otáčky             | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Druh produktu                 | Vnútorná kefa               |

---

## Príslušenstvo

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80  
Obsah 0,25

084205 0,25

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80  
Obsah 5

084205 5

Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejovUV 80  
Obsah 20

084205 20