



## Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Tyčový uhlový skrutkovač, Typ: 71126360



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071120 71126360
GTIN	4014586883847
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na **presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.**

- **Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.**
- **Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.**
- **Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.**
- **Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.**
- **Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.**
- **Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.**

Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).

**Volne programovateľné parametre:** otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.

Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrutkovania. **Koncové odpojenie mechanickou spojkou.** Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.

**Vypínací ťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.**

**Rozsah balenia:**

Dodáva sa čistý skrutkovač **bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy**. Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.

Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.

## Technický opis

Konštrukcia motora	bezkefový EC motor
Označenie výrobcu	ASW 18-45 PC
Rozsah otáčok	25 - 310 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť vrátane batérie	1,7 kg
Konštrukcia	Tycový uhlový skrutkovac
Napätie akumulátora	18 V
Napätie akumulátora	12 V
Rozsah krútiaceho momentu	20 - 45 Nm
vhodná uhlová hlava	071133 15010
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Programovací adaptér Typ 92604163	071135 92604163
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18

Nastavovacie náradie ACCU TEC Typ ESTW

071119 ESTW

Elektronický tester momentových klúčov „TTT“

654340