

KÄRCHER**Vysávač na mokré a suché vysávanie, Označenie výrobcu: NT30TEL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Výkonný univerzálny **vlhký a suchý vysávač** s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. **Automatické vypnutie** pri maximálnej výške naplnenia nádoby.

- **Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.**
- **Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.**
- **Pomocou centrálného otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.**
- **Veľký plochý skladaný filter Eco umiestnený hore umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.**
- **Vďaka centrálnemu otočnému vypínaču sa môžu sacie programy pohodlne prepínať.**
- **S plynulou reguláciou otáčok a antistatickým systémom (uzemnenie až po prípojku sacej hadice).**
- **Doplňkovo so zásuvkou na pripojenie elektrického zariadenia (maximálne 2200 W). Automatické zapnutie spustí vysávač po zapnutí elektrického zariadenia. Oneskorenie vypnutia 15 sekúnd.**
- **Nová nástrojová objímka zabezpečuje optimálne spojenie s elektrickým náradím. Regulácia sacej sily pomocou otočného krúžka na základnom telese objímky.**
- **Automatický systém Tact na čistenie filtra umožňuje nepretržitú činnosť s nízkymi nákladmi na údržbu a dlhou životnosťou filtra.**

· **Robustná 30 l nádoba s tlmičom a kovovými vodiacimi valčekmi.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice s kolenom, kovovej sacej trubice 2 x 0,5 m, podlahovej a štrbinovej hubice, plochého skladaného filtra alebo papierového filtra.

Upozornenie:

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

Technický opis

Šírka	370 mm
Vákuum	254 mbar
Pracovná hlučnosť	69 dB(A)
Čistenie filtra	automatické čistenie filtra Tact
Príkon	1380 W
Dĺžka sacej hadice	4 m
Antistatický systém	áno
Menovitý rozmer prípojky	35 mm
Prachová trieda - vysávač	L
Hmotnosť	14 kg
Objemový prietok vzduchu	74 l/s
Počet turbín	1
Dĺžka kábla	7,5 m
Spínacia automatika	áno
Označenie výrobcu	NT 30/1 Tact Te L *
Objem kontajnera	30 l
Výška	580 mm
Dĺžka	560 mm
Filtračný systém	plochý skladaný filter Eco
Zvláštnosť	Robustná nádoba s nárazníkmi
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Súprava filtračných vreciek 5-dielne vhodné pre typ
vysávača NT30

072808 NT30

plochý skladaný filter vhodné pre typ vysávača NT30

072809 NT30