

Kefa na vnútorné použitie NOVOFLEX-B Zrnitosť SiC180, Typ: 51



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	574495 51
GTIN	4013349528469
Trieda položky	57L

Popis

Prevedenie:

Samostrediaci vnútorná kefa s osadenými pružnými **gulôčkami z karbidu kremíka**. Celková dĺžka 200 mm.

Použitie:

Na **zrážanie hrán, konečnú úpravu povrchov a honovacích prác**. Vyrobené **rovnomerne jemne brúsené povrchy** s vysokým nosným podielom. Použitie na ručných brúskach a stojanových zariadeniach. Odporúčaný počet otáčok 350 – 700 min⁻¹, čas kontaktu 20 – 40 sekúnd.

Upozornenie:

Nepoužívajte nasucho, ale s brúsnyim olejom č. 084205.

Technický opis

Pracovná dĺžka L ₃	70 mm
vhodné pre Ø otvora	48,1 - 51 mm
Ø kefy D ₁	54 mm
Ø stopky D _s	6,5 mm
Séria	NOVOFLEX-B
Upchávkový materiál	Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo	SiC
Zrnitosť	180
odporúčané otáčky	350 - 700 min ⁻¹

Druh produktu

Vnútorná kefa