

**Pevné nosné rameno, Základná dĺžka m / nosnosť t: 2,4/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919973 2,4/1
GTIN	4052462012745
Trieda položky	94B

**Popis****Prevedenie:**

Nosné ramená zväčšujú dojazd vidlicového vozíka. Stabilná oceľová konštrukcia s osami vjazdu pre hroty vidlíc. Vhodné aj pre vozíky s chápadlami. Zaistenie reťazami proti neúmyselnému zošmyknutiu a rotačný nosný hák. Pevné prevedenie. s 3 možnými polohami háku.

**Povrchová úprava farby:**

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.

**Upozornenie:**

Dbajte na nosnosť vysokozdvížneho vozíka!

**Technický opis**

Šírka	600 mm
Základná dĺžka	2400 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	220 mm
Nosnosť na najvzdialenejšom oku	100 kg
Maximálna nosnosť	1000 kg
Hmotnosť	49 kg
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	80 mm
Vzdialenosť osí vjazdu	160 mm
Voľba farieb	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Druh produktu

Nosné rameno