

**Vysávač na mokré a suché vysávanie ATTIX, Označenie výrobcu: 44-2LICM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Robustný a výkonný vysávač na **mokrú a suchú vysávanie** s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. **Účinnosť oddelovania > 99,9 %.**

- **Plne automatický systém čistenia filtra InfiniClean.**
- **Mimoriadne tichý priemyselný vysávač so 42 l nádobou, umývateľným plochým skladaným filtrom PTFE na vysávanie aj jemného prachu.**
- **Mäkký štart, regulácia otáčok.**
- **Zásuvka s automatickým spínaním, antistatická.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, mokrého filtra a umývateľnej filtračnej jednotky (PET), držiakov hadice a káblov. Obsahuje umývateľný plochý skladaný filter PTFE triedy M, **antistatickú saciu hadicu** Ø 32 mm, predlžovacie trubice z ušľachtilej ocele D 36 (3 × 350 mm), zahnutú ručnú trubicu z ušľachtilej ocele, adaptérovú dosku na skrinku na náradie, priemyselnú podlahovú hubicu 400 mm, univerzálnu hubicu, saciu kefu, štrbinovú hubicu, antistatický adaptér na náradie, vozíkovú rukoväť na pohodlnú prepravu a bezpečné skladovanie.

Upozornenie:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Technický opis

Príkonn	1400 W
Čistenie filtra	InfiniClean™ plne automatický
Dĺžka kábla	7,5 m
Dĺžka	565 mm
Pracovná hlučnosť	60 dB(A)
Označenie výrobcu	44-2LICM
Vhodnosť pre jemný prach	áno
Objem kontajnera	42 l
Hmotnosť	17,5 kg
Výška	650 mm
Vákuum	250 mbar
Počet turbín	1
Antistatický systém	áno
Dĺžka sacej hadice	4 m
Účinnosť oddeľovania	99,9 %
Šírka	385 mm
Spínacia automatika	áno
Prachová trieda - vysávač	L
Ø hadice	32 mm
Objemový prietok vzduchu	75 l/s
Zvláštnosť	vysávač na jemný prach
Filtračný systém	plochý skladaný filtračný prvok PTFE
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Škárová dýza Označenie výrobcu 7102	078547 7102
Dielenská sada Označenie výrobcu ATTIX5	078543 ATTIX5
Súprava filtračných vreciek5-dielne vhodné pre typ vysávača 44	078549 44
Skosená gumová trubková dýza Označenie výrobcu 7868	078546 7868
Náhradný filter vhodné pre typ vysávača 44	078548 44
Predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele Označenie výrobcu 8074	078556 8074
Súprava hadíc na odsávanie triesok Označenie výrobcu DN50	078545 DN50
Podlahová tryska, široká 400 mm Označenie výrobcu 3666	078555 3666