

## Manipulačný zdvíhací stôl, Nosnosť: 500kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 919992 500    |
| GTIN             | 4050939066208 |
| Trieda položky   | 08Y           |

### Popis

#### Prevedenie:

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom oceľovom plechu. Pre rozmanité možnosti použitia, ako dvíhania a klesanie **ťažkých** nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Ergonomické pracovné prostredie vďaka plynulému hydraulickému nastaveniu výšky. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu.

#### Norma:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Upozornenie:

- Vnútorňá teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
- Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
- Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.

### Technický opis

|       |        |
|-------|--------|
| Šírka | 800 mm |
|-------|--------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Nosnosť              | 500 kg                  |
| Hmotnosť             | 160 kg                  |
| Konštrukčná výška C  | 190 mm                  |
| Výška zdvihu H       | 820 mm                  |
| Čas zdvihu           | 15 s                    |
| Dĺžka L              | 1300 mm                 |
| Sieťové napätie      | 400 V                   |
| Sieťová frekvencia   | 50 Hz                   |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka       |
| Druh produktu        | Nožnicový zdvíhací stôl |