

## Manipulačný zdvíhací stôl, Nosnosť: 1000kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919992 1000
GTIN	4050939066215
Trieda položky	08Y

### Popis

#### Prevedenie:

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom ocelovom plechu. Pre rozmanité možnosti použitia, ako dvíhania a klesanie **ťažkých** nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Ergonomické pracovné prostredie vďaka plynulému hydraulickému nastaveniu výšky. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu.

#### Norma:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Upozornenie:

- Vnútorňá teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
- Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
- Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.

### Technický opis

Šírka	800 mm
-------	--------

Nosnosť	1000 kg
Hmotnosť	220 kg
Konštrukčná výška C	190 mm
Výška zdvihu H	820 mm
Čas zdvihu	25 s
Dĺžka L	1300 mm
Sieťové napätie	400 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Nožnicový zdvíhací stôl