

Plochý nožnicový zdvíhací stôl, Nosnosť kg / model: 1000/1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom ocelovom plechu. Pre plynulé dvíhanie a klesanie nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Použitie na priemyselných podlahách bez montážnej jamy na základe extrémnej nízkej konštrukcie. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu. Nájazdová rampa umožňuje nájazd k zdvíhaciemu stolu pomocou vidlicového alebo prepravného vozíka.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Upozornenie:

- Vnútna teplota okolia od 0 °C do 40 °C.
- Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.
- Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.

Technický opis

Šírka	1140 mm
Nosnosť	1000 kg
Hmotnosť	250 kg

Konstrukčná výška C	82 mm
Výška zdvihu H	760 mm
Čas zdvihu	18 s
Dĺžka L	1450 mm
Sieťové napätie	400 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Nožnicový zdvíhací stôl