

**Plochý nožnicový zdvíhací stôl, Nosnosť kg / model: 1000/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919991 1000/2
GTIN	4050939066185
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná výstuž nožníc s platformou na hladkom oceľovom plechu. Pre plynulé dvíhanie a klesanie nákladov, paletovaných tovarov, mrežových boxov a na vyrovnanie úrovne pri dávkovaní materiálu na strojoch. Použitie na priemyselných podlahách bez montážnej jamy na základe extrémnej nízkej konštrukcie. Bezpečná obsluha bez rizika tlačidlom s funkciami Hore/Dole v spínači mŕtveho muža a núdzovom vypnutí. Ochrana proti preťaženiu vstavaným ventilom na obmedzenie tlaku. Optimálna bezpečnosť pri prevádzke a údržbe vďaka integrovanému poistnému potrubnému ventilu a podpier na údržbu. Typ U na priamy vstup s vozidlom manipulačnej techniky.

**Norma:**

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

**Upozornenie:**

- **Vnútorňá teplota okolia od 0 °C do 40 °C.**
- **Pred uvedením do prevádzky musí odborník skontrolovať správnu inštaláciu a elektrické pripojenia.**
- **Skontrolujte vlastnosti vašich existujúcich podláh vzhľadom na túto celkovú hmotnosť zdvíhacieho stola.**

**Technický opis**

Šírka	1140 mm
Nosnosť	1000 kg

Hmotnosť	235 kg
Konstrukčná výška C	80 mm
Výška zdvihu H	760 mm
Čas zdvihu	18 s
Šírka medzi vidlicami	585 mm
Dĺžka L	1450 mm
Sieťové napätie	400 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Nožnicový zdvíhací stôl