

ejendals

Pár rukavíc, bez vložky Tegera® 6614, Velkosť rukavíc: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094386 9 |
| GTIN | 7340118315980 |
| Trieda položky | 04R |

Popis

Prevedenie:

Tegera® 6614. Kožené rukavice z **plnej hovädzej kože** na presnú mechanickú prácu. Odolné voči **kontaktnému teplu do 100 °C**. S **povrchovou úpravou odolnou voči masnote a vode** na dlani.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Velkosť rukavíc | 9 |
| Druh rukavíc | Ochranné rukavice pre vodičov |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Obsah | 6 |
| Podkladový materiál | Hovädzia koža |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava |
| Materiál | Hovädzia koža |
| Kontaktné teplo do | 100 °C |
| EN 388 | 3011X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Použitie | viacrazové |
| Rozsah použitia | Allround |
| Farba | čierna / sivá |
| Druh produktu | Rukavice z hovädzej štiepanej kože |