

ejendals

Pár rukavíc, bez vložky Tegera® 6614, Velkosť rukavíc: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094386 8
GTIN	7340118315966
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 6614. Kožené rukavice z **plnej hovädzej kože** na presnú mechanickú prácu. Odolné voči **kontaktnému teplu do 100 °C**. S **povrchovou úpravou odolnou voči masnote a vode** na dlani.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Velkosť rukavíc	8
Druh rukavíc	Ochranné rukavice pre vodičov
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	6
Podkladový materiál	Hovädzia koža

Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Materiál	Hovädzia koža
Kontaktné teplo do	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / sivá
Druh produktu	Rukavice z hovädzej štiepanej kože