

ejendals

Ochranné zvaračské rukavice, pár Tegera® 118a, Velkosť rukavíc: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094127 9
GTIN	7340118312828
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 118a. Univerzálna zvaračská rukavica vyrobená z hovädzej štiepenky a plnej kozej kože. So **zosilneným ukazovákom**. Odolné voči **kontaktnému teplu do 100 °C**. Bez podšívky.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Velkosť rukavíc	9
Druh rukavíc	Zvaračské rukavice
Kategória ochrany	kategória III
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie	viacrazové
Dĺžka	310 mm
Podkladový materiál	Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň

Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň
Rozsah použitia	Allround
Rozsah použitia	Heavy Duty
Kontaktné teplo do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metóda zvarovania	MIG/MAG
Farba	žltá/biela
Norma	EN 407
Druh produktu	Zváračské rukavice