

objednávka

Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 11CVA, Veľkosť rukavíc: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094125 10
GTIN	7340118312637
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 11 CVA. Voči vode odolné univerzálne zváračské rukavice z vysokokvalitnej plnej kože. So zosilnenými švami a manžetami. Odolné voči **kontaktnému teplu do 100 °C**. Bez obsahu chrómu.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	10
Kategória ochrany	kategória III
Druh rukavíc	Zváračské rukavice
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie	viacrazové
Dĺžka	320 mm
Podkladový materiál	Lícová kozinka

Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použitia	Heavy Duty
Kontaktné teplo do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metóda zvarovania	WIG
Farba	žltá/biela
Norma	EN 407
Druh produktu	Zváračské rukavice