

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 32
GTIN	4045197286093
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Račňa Zataženie krútiacim momentom	900 Nm
Výška krúžku $h_2$	17 mm
Výška rozovretia $h_1$	13,8 mm
Dĺžka kľúča L	425 mm
Rozmer cez steny	32 mm
Ø krúžku D	60 mm
Šírka rozovretia b	65 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč