



Pár rukavíc KX-10 OBSIDIAN, Veľkosť rukavíc: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094319 7
GTIN	6942542968636
Trieda položky	02H

Popis

Prevedenie:

So suchým zipsom pre dokonalé a bezpečné uchytenie.

Priliehavé a ľahké rukavice triedy 5 odolné proti prerezaniu s povrchovou vrstvou zo zmesi polyuretánu a nitrilu pre vysokú príľnavosť.

- **Bezšvový podkladový materiál z HPPE s technológiou úpletu Gauge 18.**
- **Zosilnený ohyb palca na zvýšenie odolnosti.**
- **Elastické pletené manžety.**

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	7
Séria	KX
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním

Obsah	1
Pranie	40 °C farebná bielizeň
Sušenie	Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	suchý zips
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
EN 388:2003	4542
EN 388	4X42C
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	255 mm
Farba	čierna / sivá
Technológia štrikovania	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Viacúčelové rukavice