

**Pár rukavíc KX-10 OBSIDIAN, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094319 10 |
| GTIN | 6942542968667 |
| Trieda položky | 02H |

Popis**Prevedenie:**

So suchým zipsom pre dokonalé a bezpečné uchytenie.

Priliehavé a ľahké rukavice triedy 5 odolné proti prerezaniu s povrchovou vrstvou zo zmesi polyuretánu a nitrilu pre vysokú príľnavosť.

- **Bezšvový podkladový materiál z HPPE s technológiou úpletu Gauge 18.**
- **Zosilnený ohyb palca na zvýšenie odolnosti.**
- **Elastické pletené manžety.**

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Veľkosť rukavíc | 10 |
| Séria | KX |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Kategória ochrany | kategória II |

| | |
|---------------------------|--|
| Obsah | 1 |
| Pranie | 40 °C farebná bielizeň |
| Sušenie | Sušenie vzduchom |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov |
| Vlastnosť rukavíc | suchý zips |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov |
| Vlastnosť rukavíc | zosilnenie v ohybe palca |
| EN 388:2003 | 4542 |
| EN 388 | 4X42C |
| Podkladový materiál | HPPE |
| Povrchová úprava | water based PU/Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Rozsah použitia | Allround |
| Dĺžka | 255 mm |
| Farba | čierna / sivá |
| Technológia štrikovania | 18G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | C |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |