

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 8
GTIN	4045197160188
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Dĺžka kľúča L	136 mm
Rozmer cez steny	8 mm
Šírka rozovretia b	18 mm
Ø krúžku D	17,5 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	5 mm
Račňa Zataženie krútiacim momentom	30 Nm
Výška krúžku h <sub>2</sub>	7 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč