

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 17****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 17
GTIN	4045197160270
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny	17 mm
Dĺžka kľúča L	233 mm
Výška rozovretia h ₁	7,9 mm
Ø krúžku D	33,3 mm
Šírka rozovretia b	36,6 mm
Výška krúžku h ₂	10,9 mm
Račňa Zaťaženie krútiacim momentom	270 Nm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč