

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Oceľový drôt, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 22X0,25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 574800 22X0,25 |
| GTIN             | 4017359019245  |
| Trieda položky   | 57L            |

**Popis****Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, Ø stopky **6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

**Použitie:**

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

**V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov** a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

**Technický opis**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Počet pletencov               | 8                       |
| Ø kefy D <sub>1</sub>         | 22 mm                   |
| maximálne otáčky              | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Hrúbka štetín                 | 0,25 mm                 |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 28 mm                   |
| Ø stopky D <sub>s</sub>       | 6 mm                    |
| Upchávkový materiál           | Oceľový drôt            |
| Zapletanie                    | splietané doľava        |
| Druh produktu                 | Štetcová kefa           |

