

**Ansell****Pár rukavíc HyFlex® 11-937, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094486 7
GTIN	10076490449770
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

HyFlex® 11-937. Ľahké rukavice s veľmi dobrou kombináciou ochrany proti prerezaniu, odpudzovania oleja a zvýšenej odolnosti. Dvojitá vrstva polyuretánovej a nitrilovej peny pre bezpečné uchopenie. S **technológiou pletenia 18 gauge** a vláknom Dyneema®-Diamond.

**Prevedenie reklamného textu:**

HyFlex® 11-937. Ľahké rukavice s veľmi dobrou kombináciou ochrany proti prerezaniu, odpudzovania oleja a zvýšenej odolnosti.

- **Dvojitý povrch z polyuretánovej a nitrilovej peny pre bezpečný úchop.**
- **S technológiou úpletu 18-Gauge a vláknom s diamantovou technológiou Dyneema®.**
- **Na použitie pri presnej práci.**
- **Farba: sivá/čierna**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Všimnite si reklamný text:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	7
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	Dyneema®
Povrchová úprava	PU/nitrilová pena
Materiál	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	sivá / čierna
Hmotnosť	28 g
Dĺžka	212 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním