



Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips[®], nevodivé rukoväte, KW, Celková dĺžka: 140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726660 140
GTIN	4003773081708
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami bez skosenia. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.**

Použitie:

Vhodná aj na rezanie káblov zo sklenených vlákien (vodiče svetelných vlín).

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Technický opis

Výkon v strihu ocelového drôtu stredne tvrdého	0,2 - 1,4 mm
Celková dĺžka	140 mm
Dĺžka britov	12,3 mm
Šírka hlavy	15,7 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 2,1 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Norma	DIN ISO 9654

Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
s držiakom drôtu	nie
Druh produktu	rezacie kliešte