

Garant**Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614800 9
GTIN	4045197160195
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Zápusťkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška krúžku h_2	7,6 mm
Dĺžka kľúča L	143 mm
Rozmer cez steny	9 mm
Výška rozovretia h_1	5 mm
Ø krúžku D	19 mm
Račňa Zataženie krútiacim momentom	40 Nm
Šírka rozovretia b	19,3 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápusťke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč