

ejendals

Pár rukavíc Tegera® 450, Veľkosť rukavíc: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094562 8
GTIN	7392626073333
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 450. Robustná rukavica s úchopovým vzorom z nitrilovej peny na bezpečné uchopenie mierne mastných komponentov s vysokým nebezpečenstvom porezania. Ideálne na použitie v **náročných pracovných podmienkach** v prostredí so sklonom k znečisteniu. Technológia CRF pre veľmi vysokú citlivosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Obsah	12
Technológia štrikovania	13G

EN 388	4X44C
Podkladový materiál	Nylon, sklenené vlákno
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnúťorná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Kontaktné teplo do	100 °C
Dĺžka	220 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním