

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Oceľový drôt, Ø kefy D<sub>1</sub>×hrúbka štetín: 22X0,35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574800 22X0,35
GTIN	4017359014400
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, Ø stopky 6 mm, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

**Použitie:**

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

**V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov** a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	28 mm
Počet pletencov	8
Hrúbka štetín	0,35 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	22 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	splietané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa

