

Vypínací uťahovač, Typ: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079222 11
GTIN	4589484330408
Trieda položky	03T

Popis

Prevedenie:

Hydraulický impulzný článok je jadrom impulzného kľúča. Premieňa krútiaci moment motora na impulzné úderý a znásobuje ich – podobne ako úderový mechanizmus v rázovom uťahováku. V tomto prípade sú negatívne vlastnosti úderu kovu o kov eliminované pomocou impulzného kľúča. Keďže všetky pohyblivé časti sú obklopené olejom, úroveň vibrácií a hluku zostáva nízka. Na rukoväti nie je takmer žiadny reakčný moment.

Uvedené modely používajú patentovanú 2-listovú pulznú jednotku Fuji v kombinácii s dvojkomorovým motorom. Táto kombinácia ponúka o 50 % lepší pomer výkonu a hmotnosti ako porovnateľné skrutkovacie nástroje. Optimalizované na ergonomickú manipuláciu.

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Mimoriadne presné vďaka vysokej opakovateľnosti a vypínaciu mechanizmu.

Extrémne nízka reakcia krútiaceho momentu v rukoväti vďaka veľmi krátkemu impulznému cyklu. Na rozdiel od nárazového uťahováka nemá impulzný nástroj kontakt kov na kov pre hladšie a stabilnejšie impulzy.

Norma:

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Výhoda:

- **Menej vibrácií.**
- **Menej hluku.**
- **Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.**

Výhoda reklamného textu:

- **Menej vibrácií.**
- **Menej hluku.**
- **Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.**

Použitie:

- **Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.**
- **Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje**

Použitie reklamného textu:

- **Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.**
- **Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje**

Rozsah balenia:

Skrutkovač s ochranným gumeným uzáverom vrátane závesného háku pre ťah pružiny (balancer).

Technický opis

Hmotnosť	1,9 kg
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	9,5 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
maximálna potreba vzduchu	800 l/min
Označenie výrobcu	FLT-11-3 BF EC
Rozsah krútiaceho momentu	70 - 120 Nm
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Dĺžka	218 mm
Upínač nástrojov Profil pohonu	□ palec
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Skrutkovač