

Vypínací uťahovač, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079222 6
GTIN	4589484331009
Trieda položky	03T

Popis

Prevedenie:

Hydraulický impulzný článok je jadrom impulzného kľúča. Premieňa krútiaci moment motora na impulzné úderý a znásobuje ich – podobne ako úderový mechanizmus v rázovom uťahováku. V tomto prípade sú negatívne vlastnosti úderu kovu o kov eliminované pomocou impulzného kľúča. Keďže všetky pohyblivé časti sú obklopené olejom, úroveň vibrácií a hluku zostáva nízka. Na rukoväti nie je takmer žiadny reakčný moment.

Uvedené modely používajú patentovanú 2-listovú pulznú jednotku Fuji v kombinácii s dvojkomorovým motorom. Táto kombinácia ponúka o 50 % lepší pomer výkonu a hmotnosti ako porovnateľné skrutkovacie nástroje. Optimalizované na ergonomickú manipuláciu.

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločiteľné a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Mimoriadne presné vďaka vysokej opakovateľnosti a vypínaciu mechanizmu.

Extrémne nízka reakcia krútiaceho momentu v rukoväti vďaka veľmi krátkemu impulznému cyklu. Na rozdiel od nárazového uťahováka nemá impulzný nástroj kontakt kov na kov pre hladšie a stabilnejšie impulzy.

Norma:

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločiteľné a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Výhoda:

- Menej vibrácií.
- Menej hluku.
- Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.

Výhoda reklamného textu:

- Menej vibrácií.
- Menej hluku.
- Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.

Použitie:

- Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.
- Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje

Použitie reklamného textu:

- Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.
- Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje

Rozsah balenia:

Skrutkovač s ochranným gumeným uzáverom vrátane závesného háku pre ťah pružiny (balancer).

Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
Dĺžka	193 mm
Rozsah krútiaceho momentu	22 - 35 Nm
Hmotnosť	1 kg
maximálna potreba vzduchu	550 l/min
Označenie výrobcu	FLT-6-3 BF EC
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	9,5 mm
maximálne otáčky	6300 min ⁻¹
Upínač nástrojov Profil pohonu	□ palec
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Skrutkovač