

Vypínací uťahovač, Typ: 13



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 079222 13 |
| GTIN | 4589484330446 |
| Trieda položky | 03T |

Popis

Prevedenie:

Hydraulický impulzný článok je jadrom impulzného kľúča. Premieňa krútiaci moment motora na impulzné úderý a znásobuje ich – podobne ako úderový mechanizmus v rázovom uťahováku. V tomto prípade sú negatívne vlastnosti úderu kovu o kov eliminované pomocou impulzného kľúča. Keďže všetky pohyblivé časti sú obklopené olejom, úroveň vibrácií a hluku zostáva nízka. Na rukoväti nie je takmer žiadny reakčný moment.

Uvedené modely používajú patentovanú 2-listovú pulznú jednotku Fuji v kombinácii s dvojkomorovým motorom. Táto kombinácia ponúka o 50 % lepší pomer výkonu a hmotnosti ako porovnateľné skrutkovacie nástroje. Optimalizované na ergonomickú manipuláciu.

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Mimoriadne presné vďaka vysokej opakovateľnosti a vypínaciemu mechanizmu.

Extrémne nízka reakcia krútiaceho momentu v rukoväti vďaka veľmi krátkemu impulznému cyklu. Na rozdiel od nárazového uťahováka nemá impulzný nástroj kontakt kov na kov pre hladšie a stabilnejšie impulzy.

Norma:

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Výhoda:

- **Menej vibrácií.**
- **Menej hluku.**
- **Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.**

Výhoda reklamného textu:

- **Menej vibrácií.**
- **Menej hluku.**
- **Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.**

Použitie:

- **Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.**
- **Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje**

Použitie reklamného textu:

- **Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.**
- **Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje**

Rozsah balenia:

Skrutkovač s ochranným gumeným uzáverom vrátane závesného háku pre ťah pružiny (balancer).

Technický opis

| | |
|--|------------------------|
| Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 9,5 mm |
| maximálne otáčky | 3400 min ⁻¹ |
| Rozsah krútiaceho momentu | 110 - 150 Nm |
| Označenie výrobcu | FLT-13-3 BF EC |
| Hmotnosť | 2,1 kg |
| Dĺžka | 228 mm |
| maximálna potreba vzduchu | 850 l/min |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | □ palec |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec |
| Druh produktu | Skrutkovač |