

## Vypínací uťahovač, Typ: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079222 7
GTIN	4589484330552
Trieda položky	03T

### Popis

#### Prevedenie:

Hydraulický impulzný článok je jadrom impulzného kľúča. Premieňa krútiaci moment motora na impulzné úderý a znásobuje ich – podobne ako úderový mechanizmus v rázovom uťahováku. V tomto prípade sú negatívne vlastnosti úderu kovu o kov eliminované pomocou impulzného kľúča. Keďže všetky pohyblivé časti sú obklopené olejom, úroveň vibrácií a hluku zostáva nízka. Na rukoväti nie je takmer žiadny reakčný moment.

Uvedené modely používajú patentovanú 2-listovú pulznú jednotku Fuji v kombinácii s dvojkomorovým motorom. Táto kombinácia ponúka o 50 % lepší pomer výkonu a hmotnosti ako porovnateľné skrutkovacie nástroje. Optimalizované na ergonomickú manipuláciu.

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

Mimoriadne presné vďaka vysokej opakovateľnosti a vypínaciemu mechanizmu.

Extrémne nízka reakcia krútiaceho momentu v rukoväti vďaka veľmi krátkemu impulznému cyklu. Na rozdiel od nárazového uťahováka nemá impulzný nástroj kontakt kov na kov pre hladšie a stabilnejšie impulzy.

#### Norma:

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií.

Spoločlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. **S vypínaním.**

Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu.

**Výhoda:**

- Menej vibrácií.
- Menej hluku.
- Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.

**Výhoda reklamného textu:**

- Menej vibrácií.
- Menej hluku.
- Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými ťahovačmi.

**Použitie:**

- Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.
- Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje

**Použitie reklamného textu:**

- Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.
- Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje

**Rozsah balenia:**

Skrutkovač s ochranným gumeným uzáverom vrátane závesného háku pre ťah pružiny (balancer).

---

**Technický opis**

maximálne otáčky	6100 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	9,5 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Rozsah krútiaceho momentu	30 - 50 Nm
maximálna potreba vzduchu	600 l/min
Označenie výrobcu	FLT-7-3 BF EC
Dĺžka	190 mm
Upínač nástrojov Profil pohonu	□ palec
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Skrutkovač